

# **ซีเอกเก็ตข้อต่อ** **KD4-CK-9** หมายเลขชิ้นส่วน: 531640

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ความกว้างปรกติ                                                | 7.4 mm                                          |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์                            | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar      |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด                               | -13.775 psi...174 psi                           |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 261 l/min...1116 l/min                          |
| การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778                  | 282.9 l/min...1209.7 l/min                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้                               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 71 g                                            |
| ข้อต่อลม 1                                                    | สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 9 มม. พร้อมน็อตยูนิเนียน |
| วัสดุเนื้อยูนิเนียน                                           | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม           |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| ซิลวัสดุ                                                      | NBR                                             |
| สปริงวัสดุ                                                    | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                             |
| วัสดุวงแหวนด้านใน                                             | ทองเหลือง                                       |
| แหวนสแน็ปวัสดุ                                                | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| วัสดุพื้น                                                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| วัสดุตัววาล์ว                                                 | ทองเหลือง                                       |
| วัสดุของปลอกปลดล็อค                                           | PP                                              |