

**ซีเอกเก็ตข้อต่อ**  
**KD4-1/4-A-R**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 531694

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ความกว้างปรกติ                                                | 8 mm                                          |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์                            | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar    |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด                               | -13.775 psi...174 psi                         |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 765 l/min                                     |
| การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778                  | 829.3 l/min                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                                          | 9.5 Nm                                        |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย                              | ± 15 %                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 58 g                                          |
| ข้อต่อลม 1                                                    | เกลียวนอก G1/4                                |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| ซีลวัสดุ                                                      | NBR                                           |
| สปริงวัสดุ                                                    | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | ทองเหลือง                                     |
| วัสดุซีลเกลียว                                                | PA66-GF30 / TPE-U                             |
| วัสดุชิ้นด้าย                                                 | ทองเหลือง                                     |
| วัสดุวงแหวนด้านใน                                             | ทองเหลือง                                     |
| แหวนสแน็ปวัสดุ                                                | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |
| วัสดุพิน                                                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |
| วัสดุตัววาล์ว                                                 | ทองเหลือง                                     |
| วัสดุของปลอกปลดล็อค                                           | PP                                            |