



เครื่องกำเนิดสัญญาณ VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

หมายเลขชิ้นส่วน: 532627

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลวาล	0.7 mm
กว้าง	14 mm
ประเภทของตัวเก็บเสียง	เปิดใจ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ลักษณะอิเล็กทรอนิกส์	ค่าเริ่มต้น ปริมาณการดูดสูง
แมนวอลเทส	คลำ
ฟังก์ชันบูรณาการ	วาล์วเปิด-ปิดไฟฟ้า ท่อไอเสียเปิด
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัว T
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2
แรงดันใช้งานสำหรับการไหลของปริมาณการดูดสูงสุด	4 bar
แรงดันใช้งาน	2 bar...8 bar
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	6 bar
ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ	30.9 l/min
เวลาเติมอากาศที่แรงดันใช้งานที่ระบุ	0.83 s
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	21.6 V...26.4 V
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	1.2 W
รอบการทำงาน	100%
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...50 °C
ระดับความดันเสียงที่แรงดันใช้งานที่ระบุ	64 dB(A)
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	61 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ปลั๊ก
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ พร้อมราง DIN พร้อมอุปกรณ์เสริม

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ข้อต่อลม 1	QS-6
ข้อต่อลม 3	ท่อไอเสียเปิด
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	QS-6
วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไตซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุของหัวจับ	ปอม
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง POM เสริมแรง
วัสดุเก็บเสียง	PE
วัสดุสกรู	เหล็ก
วัสดุหัวฉีด	โลหะผสมอะลูมิเนียมดัด
การเชื่อมต่อสกรูวัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิกเกิล