

# ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ ESS-40-SNA

หมายเลขชิ้นส่วน: 189308

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ                    | 230 mm                                                                                 |
| ความกว้างปรกติ                         | 3 mm                                                                                   |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด               | 40 mm                                                                                  |
| ปริมาณจุกนวม                           | 1.566 cm <sup>3</sup>                                                                  |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ข้างต้น                                                                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                             |
| คุณสมบัติพิเศษ                         | ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                                                     |
| การจัดวางถ้วยดูด                       | ขนาด4                                                                                  |
| รูปร่างจุกนวม                          | กลมแบน                                                                                 |
| แรงดันใช้งาน                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                            |
| แรงดันปกติในการทำงาน                   | -70 kPa                                                                                |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | -0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                 |
| ความต้านทานพื้นผิว                     | 200 Ohm                                                                                |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...] ]                                    |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                                          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L                                                                         |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...70 °C                                                                         |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย          | 69.6 N                                                                                 |
| แรงต้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย     | 49 N                                                                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 16.3 g                                                                                 |
| ประเภทของรัด                           | ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ                                                               |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ                   | M6                                                                                     |
| สี                                     | จุดดำ/ขาว                                                                              |
| ความแข็งฝั่ง                           | 50 +/- 5                                                                               |
| จุดเกลียววัสดุ                         | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด, ซุบนิกเกิล<br>ทองเหลืองซุบนิกเกิล<br>เหล็กกล้าไนซ์และซุบโครเมียม |

| ลักษณะเฉพาะ   | มูลค่า                 |
|---------------|------------------------|
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ถ้วยดูดวัสดุ  | NBR                    |