


ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ ESS-80-BU

หมายเลขชิ้นส่วน: 189395

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวดูดขีดเซยความสูง	10 mm
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	430 mm
ความกว้างปรกติ	6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	80 mm
ปริมาณจุกลม	63.9 cm ³
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด5
รูปร่างจุกลม	ท่อพับยึดกลม 1.5 เท่า
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-70 kPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	213.6 N
แรงต้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	132.5 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	139 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M10
สี	สีฟ้า
ความแข็งผิ	60 +/- 5
จุดเกลียววัสดุ	POM เหล็กชุบนิกเกิล เหล็กกล้าไนซ์และชุบโครเมียม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ถ้ายุดวัสดุ	PUR