



# เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-R02-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 532646

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลาवाल                      | 1.4 mm                                         |
| กว้าง                                         | 18 mm                                          |
| ประเภทของตัวเก็บเสียง                         | เปิดใจ                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                             | ตามต้องการ                                     |
| ลักษณะอีเจ็คเตอร์                             | ค่าเริ่มต้น<br>ความดันลบสูง                    |
| ฟังก์ชันบูรณาการ                              | วาล์วพัลส์อีเจ็คเตอร์ลม<br>ท้อไอเสียเปิด       |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                       | ตัว T                                          |
| แรงดันใช้งานสำหรับการไหลของปริมาณการดูดสูงสุด | 4 bar                                          |
| แรงดันใช้งาน                                  | 1 bar...8 bar                                  |
| แรงดันใช้งานสูงสุด สุญญากาศ                   | 3.5 bar                                        |
| สุญญากาศสูงสุด                                | 92 %                                           |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน                  | 6 bar                                          |
| ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ          | 48.8 l/min                                     |
| เวลาเต็มอากาศที่แรงดันใช้งานที่ระบุ           | 0.43 s                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม        | ไม่สามารถทำน้ำมันได้                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364 โซน III                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                               | 0 °C...60 °C                                   |
| คำแนะนำการทำความสะอาด                         | น้ำสบู่                                        |
| ระดับความดันเสียงที่แรงดันใช้งานที่ระบุ       | 69 dB(A)                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | 0 °C...60 °C                                   |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                            | 0.5 Nm                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                              | 85 g                                           |
| ประเภทของรัด                                  | มีรูทะลุ<br>พร้อมราง DIN<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม  |
| ข้อต่อลม 1                                    | QS-8                                           |
| ข้อต่อลม 3                                    | ท้อไอเสียเปิด                                  |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ                          | QS-8                                           |

| ลักษณะเฉพาะ           | มูลค่า                                |
|-----------------------|---------------------------------------|
| วัสดุเกี่ยวเชื่อมต่อ  | อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไตซ์          |
| วัสดุหมายเหตุ         | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                |
| ซีลวัสดุ              | NBR                                   |
| วัสดุของหัวจับ        | ปอม                                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย     | PA เสริมแรง<br>POM เสริมแรง           |
| วัสดุเก็บเสียง        | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>POM<br>โฟม PU |
| วัสดุสกรู             | เหล็ก                                 |
| วัสดุหัวฉีด           | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                  |
| การเชื่อมต่อสกรูวัสดุ | ทองเหลือง<br>ชุบนิกเกิล               |