


# มินิไกด์ไดรฟ์ DFC-6-10-P-A-GF

หมายเลขชิ้นส่วน: 189456

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                               | มูลค่า                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักบรรทุกไปยังแผ่นแอก xs           | 10 mm                                           |
| อับ                                                       | 10 mm                                           |
| ท่อลูกสูบ                                                 | 6 มม.                                           |
| ชุดขับเคลื่อนโหมดการทำงาน                                 | แอก                                             |
| การทำให้หมด ๗                                             | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                         | ตามต้องการ                                      |
| แนะนำ                                                     | คู่มือการเลื่อน                                 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                   | แนะนำ                                           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                         | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                                              | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar            |
| ความเร็วสูงสุด                                            | 1 m/s                                           |
| ฟังก์ชัน                                                  | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                            | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                    | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                           | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                    | VDMA24364-B2-L                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                            | -5 °C...60 °C                                   |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                             | 0.008 Nm                                        |
| Max Moment Mx                                             | 0.1 Nm                                          |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดขึ้นอยู่กับจังหวะที่ระยะทางที่กำหนด xs | 4.8 N                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถ่วงกลับ      | 12.5 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า          | 17 N                                            |
| การเคลื่อนที่มวล                                          | 8.8 g                                           |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                                    | 8.8 g                                           |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                   | 2.8 g                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                          | 34 g                                            |
| พอร์ทลม                                                   | M3                                              |
| วัสดุหุ้ม                                                 | โลหะผสมอลูมิเนียมอัด                            |
| ซีลวัสดุ                                                  | NBR                                             |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                         | โลหะผสมอลูมิเนียมอัด                            |

| ลักษณะเฉพาะ     | มูลค่า                      |
|-----------------|-----------------------------|
| ก้านลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |