


# ไส้กรองคาร์บอน

## AFX-1/4-D-MINI

หมายเลขชิ้นส่วน: 532802

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                          | มินิ                                                         |
| ซีรีส์                                        | D                                                            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                             | แนวตั้ง +/- 5°                                               |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                        | ตัวกรองถ่านกัมมันต์<br>ตัวกรองไฟเบอร์                        |
| ป้องกันถั่ว                                   | กรงป้องกันโลหะ                                               |
| แรงดันใช้งาน                                  | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi         |
| การไหลปกติสูงสุดที่แนะนำ                      | 360 l/min                                                    |
| Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 360 l/min                                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:4:2]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                          | -10 °C...60 °C                                               |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก               | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:4:1]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| อุณหภูมิปานกลาง                               | 5 °C...30 °C                                                 |
| ปริมาณน้ำมันตกค้าง                            | 0.003 mg/m³                                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | -10 °C...60 °C                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                              | 376 g                                                        |
| ประเภทของรัด                                  | การติดตั้งสาย<br>ม้วนเส้น<br>ทางเลือก:                       |
| พอร์ทลม                                       | G1/4                                                         |
| ข้อต่อลม 1                                    | แผ่นเชื่อมต่อ<br>G1/4                                        |
| ข้อต่อลม 2                                    | แผ่นเชื่อมต่อ<br>G1/4                                        |
| วัสดุหมายเหตุ                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| ตัวกรองวัสดุ                                  | ถ่านกัมมันต์<br>เนื้อเยื่อ                                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                             | สังกะสีหล่อ                                                  |

|              |        |
|--------------|--------|
| ลักษณะเฉพาะ  | มูลค่า |
| เปลี่ยนวัสดุ | PC     |