

โมดูลอิเล็กทรอนิกส์
VMPA1-FB-EMS-8
หมายเลขชิ้นส่วน: 533360

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การวินิจฉัย	วาล์วแรงดันไฟตก
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	4
จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด	8
ปริมาณการใช้กระแสไฟของตัวเองที่แรงดันโหลด	3 mA
การใช้พลังงานของตัวเองที่แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	8 mA
กระแสดึงเข้าสูงสุดต่อโซลินอยด์คอยล์	58mA ถึง 24ms
จัดอันดับปัจจุบันที่ลดปัจจุบัน	9mA หลังจาก 24ms
ระดับความต้านทานการกักกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ (ในสภาพพร้อมติดตั้ง)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	20 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS