


Handling module HSP-12-AP-WR

หมายเลขชิ้นส่วน: 533603

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
ตำแหน่งรอก Z-stroke สูงสุด	15 mm
Y อับ	52 mm...68 mm
Z จังหวะ	20 mm...30 mm
Z จังหวะการทำงาน	15 mm
การทำให้หมด ๗	ใช้คอปทั้ง 2 ด้าน ลักษณะอ่อนนุ่ม
ตำแหน่งการติดตั้ง	รางนำ แนวตั้ง
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	รางนำแบบไขว้ โมดูลหมุน ตำแหน่งรอกตัวเลือกทางด้านซ้าย ลำดับการเคลื่อนไหวกึ่งถูกบังคับ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	คู่มือข้าม
แรงดันใช้งาน	4 bar...8 bar
รอบเวลาต่ำสุด	0.6 s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.01 มม.
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แมกซ์โมเมนต์ Mx ไดนามิก	1.1 Nm
แมกซ์โมเมนต์ Mx คงที่	5 Nm
แมกซ์โมเมนต์ไดนามิก My	1.1 Nm
Max. moment My static	5 Nm
แมกซ์โมเมนต์ Mz ไดนามิก	1.1 Nm
แมกซ์โมเมนต์ Mz คงที่	5 Nm
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	0.5 kg
แรงตามทฤษฎี 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	40 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1900 g
ชุดยึดด้านหน้า	มีรูทะลุ

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ มีตัวเลื่อน
ตำแหน่งรอกการเชื่อมต่อนิวเมติก	M3
พอร์ทกลม	M5
แผ่นฐานวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
คู่มือข้ามวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
ชิ้นส่วนด้านข้างของวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด