


Handling module HSP-16-AP-WL

หมายเลขชิ้นส่วน: 533612

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
ตำแหน่งรอก Z-stroke สูงสุด	25 mm
Y อับ	90 mm...110 mm
Z จังหวะ	35 mm...50 mm
Z จังหวะการทำงาน	20 mm
การทำให้หมด ๗	ใช้คอปทั้ง 2 ด้าน ลักษณะอ่อนนุ่ม
ตำแหน่งการติดตั้ง	รางนำ แนวตั้ง
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	รางนำแบบไขว้ โมดูลหมุน ตำแหน่งรอกตัวเลือกทางด้านซ้าย ลำดับการเคลื่อนไหวกึ่งถูกบังคับ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	คู่มือข้าม
แรงดันใช้งาน	4 bar...8 bar
รอบเวลาต่ำสุด	0.8 s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.01 มม.
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แมกซ์โมเมนต์ Mx ไดนามิก	2.4 Nm
แมกซ์โมเมนต์ Mx คงที่	10 Nm
แมกซ์โมเมนต์ไดนามิก My	2.4 Nm
Max. moment My static	10 Nm
แมกซ์โมเมนต์ Mz ไดนามิก	2.4 Nm
แมกซ์โมเมนต์ Mz คงที่	10 Nm
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	1 kg
แรงตามทฤษฎี 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	50 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3300 g
ชุดยึดด้านหน้า	มีรูทะลุ

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ มีตัวเลื่อน
ตำแหน่งรอกการเชื่อมต่อนิวเมติก	M5
พอร์ทกลม	M5
แผ่นฐานวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
คู่มือข้ามวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
ชิ้นส่วนด้านข้างของวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด