

# ยางดูแบบไม่มีตัวต่อ ESV-20-SU หมายเลขชิ้นส่วน: 190980

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด               | 20 mm                                                       |
| ปริมาตรจุกนม                           | 0.318 cm <sup>3</sup>                                       |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ข้างต้น                                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                  |
| รูปร่างจุกนม                           | กลมแบน                                                      |
| แรงดันใช้งาน                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| แรงดันปกติในการทำงาน                   | -70 kPa                                                     |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | -0.7 bar<br>-10.15 psi                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                           |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                              |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย          | 16.3 N                                                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1.6 g                                                       |
| สี                                     | สีฟ้า                                                       |
| ความแข็งฟ้ง                            | 60 +/- 5                                                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                      |
| ถ้วยดูดวัสดุ                           | PUR                                                         |