


# ชุดขับเคลื่อนวาล์ว VZBA-3/4"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PP30-R-90-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 1914788

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | บอลวาล์ว 3 ทาง<br>L เปื่อ                                                                        |
| ประเภทการดำเนินการ                     | นิวเมติก                                                                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                                       |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งสาย                                                                                    |
| ข้อต่อแบบเข้ามุม                       | Rp3/4                                                                                            |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิทช์                 | ทิศทางสล็อต = ทิศทางการไหล                                                                       |
| ขนาดที่กำหนดDN                         | 20                                                                                               |
| แรงดันใช้งาน                           | 6 bar...8.4 bar                                                                                  |
| ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN                | 63                                                                                               |
| ปานกลาง                                | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---:]<br>ก๊าซเฉื่อย<br>น้ำ - ไม่ใช่น้ำ<br>ของเหลวที่เป็นกลาง |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                    |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...200 °C                                                                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C                                                                                   |
| กระแส Kv ประเภท L                      | 5.1 m³/h                                                                                         |
| แม่กซ์ การประกอบอุณหภูมิพื้นผิว        | TX                                                                                               |
| กลุ่มการระเบิดของการประกอบ             | IIC, IIIC                                                                                        |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                                                |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                      |
| ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ                   | 1.4408                                                                                           |
| ซีลวัสดุ                               | ไฟเบอร์<br>เสริมความแข็งแรงด้วย PTFE                                                             |
| ลูกบอลวัสดุ                            | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                      |
| วัสดุลูกบอลหมายเลข                     | 1.4408                                                                                           |
| เพลวัสดุ                               | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                      |
| เพลหมายเลขวัสดุ                        | 1.4401                                                                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 2050 g                                                                                           |

| ลักษณะเฉพาะ                     | มูลค่า                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ป้องกันการระเบิด                | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด        | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                                          |