


ตัวเก็บลม VZS-20-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 192161

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปริมาณ	20 l
ตำแหน่งการติดตั้ง	คอนเดนเสทระบายลง
ได้มาตรฐาน	EN 286-1
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งของภาชนะรับความดันอย่างง่ายของสหภาพยุโรป
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---:] ไนโตรเจน
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...100 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...100 °C
เก็ลยวต่อแรงบิดสูงสุด	130 Nm
แรงบิดที่ระบายน้ำคอนเดนเสทสูงสุด	27 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	9000 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
การเชื่อมต่อที่ระบายน้ำคอนเดนเสท	G3/8
พอร์ทลม	G1
วัสดุที่เก็บอากาศอัด	เหล็กเคลือบผง