

Linear/swivel clamp CLR-12-20-L-P-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 535434

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะชักทั้งหมด	29 mm
Øลูกสูบ	12 มม.
เกลียวก้านลูกสูบ	M3
มุมหมุน	90 องศา +/- 4 องศา
ระยะจับ	20 mm
การทำให้หมด ๆ	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ทิศทางการทะทะ	ซ้าย
แรงดันใช้งาน	2 bar...10 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
แรงจับยึดที่มีประสิทธิภาพที่ 0.2 MPa (2 บาร์, 29 psi)	12 N
แรงจับยึดที่มีประสิทธิภาพที่ 0.4 MPa (4 บาร์, 58 psi)	23 N
แรงจับยึดที่มีประสิทธิภาพที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	34 N
แรงบิดขั้นสูงสุดของสกรูนิวหนีบ	1.2 Nm
แรงจับยึดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	51 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	160 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ ด้วยเกลียวใน พร้อมอุปกรณ์เสริม ทางเลือก:
พอร์ทลม	M5
สกรูปลดคอว์สต์	เหล็ก ชุบสังกะสี

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด เคสือบ
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด สไลด์โนไคซ์
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด สไลด์โนไคซ์