


**กระบอกมาตรฐาน**  
**ESNU-8-50-P-A**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 19256

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                      | มูลค่า                                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                              | 50 mm                                          |
| Øลูกสูบ                                          | 8 มม.                                          |
| เกลียวกันลูกสูบ                                  | M4                                             |
| การทำให้หมด ๗                                    | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                | ตามต้องการ                                     |
| ได้มาตรฐาน                                       | CETOP RP 52 ป<br>ISO 6432                      |
| ปลายกันลูกสูบ                                    | เกลียวนอก                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                          | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| ตัวแปร                                           | ก้านลูกสูบด้านเดียว                            |
| แรงดันใช้งาน                                     | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar           |
| ฟังก์ชัน                                         | กด<br>บทบาทเดียว                               |
| สื่อปฏิบัติการ                                   | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม           | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                  | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ           | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                   | -20 °C...80 °C                                 |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                    | 0.03 J                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า | 24.6 N                                         |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                           | 7.5 g                                          |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.          | 1 g                                            |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                   | 35 g                                           |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                | 2.4 g                                          |
| ประเภทของรัด                                     | พร้อมอุปกรณ์เสริม                              |
| พอร์ทกลม                                         | M5                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                                    | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุหุ้ม                                        | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อนโนไดซ์ที่ชัดเจน      |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                      |
|-------------------|-----------------------------|
| ซีลวัสดุ          | NBR<br>TPE-U (PU)           |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |