


# เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RQ2

หมายเลขชิ้นส่วน: 193599

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลวาล                       | 0.45 mm                                        |
| กว้าง                                         | 14 mm                                          |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                             | ตามต้องการ                                     |
| ลักษณะอีเจ็คเตอร์                             | อัตราการดูดสูง<br>ค่าเริ่มต้น                  |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                       | ตัว T                                          |
| แรงดันใช้งานสำหรับการไหลของปริมาณการดูดสูงสุด | 5 bar                                          |
| แรงดันใช้งาน                                  | 1 bar...8 bar                                  |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน                  | 6 bar                                          |
| ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ          | 15.7 l/min                                     |
| เวลาเต็มอากาศที่แรงดันใช้งานที่ระบุ           | 1.7 s                                          |
| สื่อปฏิบัติการ                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม        | ไม่สามารถทำน้ำมันได้                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                               | 0 °C...60 °C                                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | 0 °C...60 °C                                   |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                            | 0.5 Nm                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                              | 24 g                                           |
| ประเภทของรัด                                  | มีรูทะลุ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม                  |
| ข้อต่อลม 1                                    | QS-6                                           |
| ข้อต่อลม 3                                    | QS-6                                           |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ                          | G1/8                                           |
| วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ                          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| ซิลวัสดุ                                      | NBR                                            |
| วัสดุของหัวจับ                                | ปอม                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                             | POM เสริมแรง                                   |
| วัสดุหัวฉีด                                   | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |
| การเชื่อมต่อสกรูวัสดุ                         | ทองเหลือง<br>ชุบนิเกิล                         |