


# วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GR-QS-8

หมายเลขชิ้นส่วน: 193970

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                               | มูลค่า                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                             | ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรง                                                                       |
| ข้อต่อลม 1                                | QS-8                                                                                       |
| ข้อต่อลม 2                                | QS-8                                                                                       |
| องค์ประกอบปรับ                            | สกรูน็อต                                                                                   |
| ประเภทของรัด                              | การติดตั้งแผงด้านหน้า<br>มีรูทะลุ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:                        |
| มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล | 265 l/min                                                                                  |
| มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ     | 500 l/min                                                                                  |
| แรงดันใช้งาน                              | 0.2 bar...10 bar                                                                           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                            | -10 °C...60 °C                                                                             |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                         | PA เสริมแรง                                                                                |
| ป้องกันการระเบิด                          | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง<br>โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                         | ตามต้องการ                                                                                 |
| สื่อปฏิบัติการ                            | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                             |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม    | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ    | VDMA24364-B1/B2-L                                                                          |
| อุณหภูมิปานกลาง                           | -10 °C...60 °C                                                                             |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                          | 23 g                                                                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                             | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                     |
| ซิลวัสดุ                                  | NBR                                                                                        |
| ปลอยแหวนวัสดุ                             | ปอม                                                                                        |
| หัวเป็นสันวัสดุ                           | PA เสริมแรง                                                                                |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| ลักษณะเฉพาะ   | มูลค่า               |
| สกรูปรับวัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |