


กระบอกลูกสูบ
DZF-11/16"-4"-P-A
 หมายเลขชิ้นส่วน: 194150

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|---|--|
| อับ | 4 in |
| Øลูกสูบ | 11/16" |
| มุมบิดสูงสุดของก้านลูกสูบ +/- | 1.2 deg |
| การทำให้หมด ๗ | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน |
| ฟังก์ชัน | การแสดงคู่ |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ | ลูกสูบวงรี |
| แรงดันใช้งาน | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...80 °C |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึบกลับ | 123 N |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ส่วหน้า | 153 N |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม. | 24 g |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม. | 4 g |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม. | 107 g |
| พอร์ทลม | 10-32UNF-2B |
| วัสดุหุ้ม | อลูมิเนียม |
| ซีลวัสดุ | FPM TPE-U (PU) |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |
| ก้านลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |