

**กระบอกลูกสูบ**  
**DZF-1 5/8"-3"-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 194224

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 3 in                                           |
| Øลูกสูบ                                              | 1 5/8"                                         |
| มุมบิดสูงสุดของก้านลูกสูบ +/-                        | 0.6 deg                                        |
| การทำให้หมด ๗                                        | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                     |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                                | ลูกสูบวงรี                                     |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar              |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -20 °C...80 °C                                 |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถ่วงกลับ | 633 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ส่วหน้า      | 754 N                                          |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                               | 120 g                                          |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.              | 9 g                                            |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                    | 16 g                                           |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                       | 480 g                                          |
| พอร์ทลม                                              | 1/8 NPT                                        |
| วัสดุหุ้ม                                            | อลูมิเนียม                                     |
| ซีลวัสดุ                                             | FPM<br>TPE-U (PU)                              |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                    | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                      | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                           |