


**กระบอกกลม**  
**DSNU-50-80-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 196003

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| อับ                                                | 80 mm                                           |
| Øลูกสูบ                                            | 50mm                                            |
| เกลียวกันลูกสูบ                                    | M16x1.5                                         |
| การทำให้หมด ๑                                      | แฉวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด                         |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar               |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 989.6 N                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 1178.1 N                                        |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 613 g                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 1407 g                                          |
| ประเภทของรัด                                       | พร้อมอุปกรณ์เสริม                               |
| พอร์ทกลม                                           | G1/4                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                                      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| วัสดุหุ้ม                                          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                            |
| ซีลวัสดุ                                           | NBR<br>TPE-U (PU)                               |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                    | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                            |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                                  | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |