



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	40
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ก่องหลัง
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN 837-1
ประเภทของซีลบนเคือยชั้นเกลียว	การเคลือบผิว
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon
พื้นที่แสดงผล	-1 bar...0 bar -30 inHg...0 inHg
สเกล	สเกลคู่ บาร์ (ด้านนอก) นิ้ว hg (ภายใน) / psi (ภายใน)
แรงดันใช้งาน	-1 bar...0 bar
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบอบอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ปัจจัยโหลดต่อเนื่อง	0.75
ปัจจัยโหลดสลับ	0.66
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	81 g
ระดับความแม่นยำในการวัด	2.5
ประเภทของรัด	การติดตั้งแผงด้านหน้า
พอร์ทลม	G1/8
จุดเกลียววัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	สแตนเลส

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุในการดูหน้าต่าง	PMMA