


# เครื่องปรับความดันแม่นยำ MS6-LRP-3/8-D2-A8

หมายเลขชิ้นส่วน: 538012

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | 6                                                                                       |
| ซีรีส์                                                        | MS                                                                                      |
| การป้องกันการดำเนินการ                                        | ปุ่มล๊อค                                                                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                                              |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | วาล์วควบคุมไดอะแฟรมแม่นยำที่ควบคุมโดยนักบิน                                             |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                                             | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>ด้วยการระบายอากาศตรง                                             |
| ระดับความดัน                                                  | G1/8 พร้อมแล้ว                                                                          |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0.1 MPa...1.4 MPa<br>1 bar...14 bar                                                     |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                                              | 0.05 bar...0.7 bar                                                                      |
| ความดันอิสระสูงสุด                                            | 0.02 bar                                                                                |
| ช่องระบายอัตราการไหลตรง                                       | 220 l/min                                                                               |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 1100 l/min                                                                              |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย                            |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | น้ำมันไฮดรอลิก < 0.1มก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-::2]<br>ไม่สามารถทาน้ำมันได้ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                       |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -10 °C...60 °C                                                                          |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 850 g                                                                                   |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งแผงด้านหน้า<br>การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:                |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G3/8                                                                                    |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G3/8                                                                                    |
| ข้อต่อลม 3                                                    | G1/4                                                                                    |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                  |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า     |
|-------------------|------------|
| ซีลวัสดุ          | NBR        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียม |