

# เซอร์โวมอเตอร์ EMME-AS-60-S-LS-AS

หมายเลขชิ้นส่วน: 2089698

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -10 °C...40 °C                                                                                                                    |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                           | -20 °C...70 °C                                                                                                                    |
| ความชื้นสัมพัทธ์                               | 0 - 90 %                                                                                                                          |
| ได้มาตรฐาน                                     | IEC 60034                                                                                                                         |
| ชั้นป้องกันฉนวน                                | F                                                                                                                                 |
| ระดับการออกแบบตามมาตรฐาน EN 60034-1            | S1                                                                                                                                |
| ระดับการป้องกัน                                | IP21                                                                                                                              |
| เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไฟฟ้า                     | ปลั๊ก                                                                                                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                                                                                                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364 โซน III                                                                                                                 |
| อนุญาต                                         | เครื่องหมาย RCM<br>c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)                                                                                 |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC,<br>ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                           |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร<br>ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                            | 360 V                                                                                                                             |
| แรงดันไฟฟ้า DC                                 | 360 V                                                                                                                             |
| ประเภทสวิตช์เชิงโรทาน                          | ติดตัวด้านใน                                                                                                                      |
| จำนวนคู่ขั้ว                                   | 3                                                                                                                                 |
| แรงบิดคอก                                      | 0.7 Nm                                                                                                                            |
| พิกัดแรงบิด                                    | 0.6 Nm                                                                                                                            |
| แรงบิดสูงสุด                                   | 2.8 Nm                                                                                                                            |
| ความเร็วการหมุนปกติ                            | 3000 rpm                                                                                                                          |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                          | 5131 rpm                                                                                                                          |
| จัดอันดับเครื่องยนต์กำลัง                      | 190 W                                                                                                                             |
| กระแสไฟหยุดนิ่งต่อเนื่อง                       | 0.9 A                                                                                                                             |
| กระแสมอเตอร์ปกติ                               | 0.8 A                                                                                                                             |
| กระแสสูงสุด                                    | 3.6 A                                                                                                                             |
| ค่าคงที่มอเตอร์                                | 0.75 Nm/A                                                                                                                         |

| ลักษณะเฉพาะ                                                           | มูลค่า                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| เฟสเฟสคงที่แรงดัน                                                     | 49.6 mVmin                             |
| ความต้านทานขดลวดเฟสต่อเฟส                                             | 26.4 Ohm                               |
| ตัวเหนี่ยวนำขดลวดเฟสต่อเฟส                                            | 31.9 mH                                |
| โมเมนต์เอากำพุทรวมของความเฉื่อย                                       | 0.22 kgcm <sup>2</sup>                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                                      | 1300 g                                 |
| โหลดเพลากันก๊อนอนุญาต                                                 | 50 N                                   |
| โหลดเพลารัดมีก๊อนอนุญาต                                               | 250 N                                  |
| เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์                                               | Encoder หมุนเพียงครั้งเดียว            |
| อินเทอร์เฟซตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์                                  | HIPERFACE®                             |
| หลักการวัดเซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์                                     | capacitive                             |
| Rotor position sensor, sinusoidal/cosinusoidal periods per revolution | 16                                     |
| ความละเอียดของตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์โดยทั่วไป                      | 12 bit                                 |
| ความแม่นยำเชิงมุมของเซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์ทั่วไป                     | 20 arcmin                              |
| MTTFd ส่วนประกอบย่อย                                                  | 340 ปี, เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งโรเตอร์ |