


# เซอร์โวมอเตอร์ EMME-AS-80-M-LS-AM

หมายเลขชิ้นส่วน: 2093169

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -10 °C...40 °C                                                                                                                    |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                           | -20 °C...70 °C                                                                                                                    |
| ความชื้นสัมพัทธ์                               | 0 - 90 %                                                                                                                          |
| ได้มาตรฐาน                                     | IEC 60034                                                                                                                         |
| ชั้นป้องกันฉนวน                                | F                                                                                                                                 |
| ระดับการออกแบบตามมาตรฐาน EN 60034-1            | S1                                                                                                                                |
| ระดับการป้องกัน                                | IP21                                                                                                                              |
| เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไฟฟ้า                     | ปลั๊ก                                                                                                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                                                                                                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364 โซน III                                                                                                                 |
| อนุญาต                                         | เครื่องหมาย RCM<br>c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)                                                                                 |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC<br>ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                            |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร<br>ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                            | 360 V                                                                                                                             |
| แรงดันไฟฟ้า DC                                 | 360 V                                                                                                                             |
| ประเภทสวิตช์เชิงโซลัน                          | ติดตัวด้านใน                                                                                                                      |
| จำนวนคู่ขั้ว                                   | 3                                                                                                                                 |
| แรงบิดคอก                                      | 3.5 Nm                                                                                                                            |
| พิกัดแรงบิด                                    | 3.2 Nm                                                                                                                            |
| แรงบิดสูงสุด                                   | 14 Nm                                                                                                                             |
| ความเร็วการหมุนปกติ                            | 3000 rpm                                                                                                                          |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                          | 4627 rpm                                                                                                                          |
| จัดอันดับเครื่องยนต์กำลัง                      | 1000 W                                                                                                                            |
| กระแสไฟหยุดนิ่งต่อเนื่อง                       | 3.9 A                                                                                                                             |
| กระแสมอเตอร์ปกติ                               | 3.7 A                                                                                                                             |
| กระแสสูงสุด                                    | 15.6 A                                                                                                                            |
| ค่าคงที่มอเตอร์                                | 0.865 Nm/A                                                                                                                        |

| ลักษณะเฉพาะ                                                           | มูลค่า                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| เฟสเฟสคงที่แรงดัน                                                     | 55 mVmin                       |
| ความต้านทานขดลวดเฟสต่อเฟส                                             | 2.8 Ohm                        |
| ตัวเหนี่ยวนำขดลวดเฟสต่อเฟส                                            | 7.43 mH                        |
| โมเมนต์เอากำพุทรวมของความเฉื่อย                                       | 1.93 kgcm <sup>2</sup>         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                                      | 3700 g                         |
| โหลดเพลลาแกนที่อนุญาต                                                 | 72 N                           |
| โหลดเพลลารัศมีที่อนุญาต                                               | 360 N                          |
| เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์                                               | ตัวเข้ารหัสหลายรอบอย่างแน่นนอน |
| อินเทอร์เฟซตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์                                  | HIPERFACE®                     |
| หลักการวัดเซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์                                     | capacitive                     |
| Rotor position sensor, sinusoidal/cosinusoidal periods per revolution | 16                             |
| ความละเอียดของตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์โดยทั่วไป                      | 12 bit                         |
| ความแม่นยำเชิงมุมของเซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์ทั่วไป                     | 20 arcmin                      |
| MTTFd ส่วนประกอบย่อย                                                  | 271 ปี เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์ |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน                                              | ENEFF (CN) / คลาส 2            |