



ฟร็อกซ์มีตีสวิตช์
SIED-M30B-ZS-K-L-PA
 หมายเลขชิ้นส่วน: 538340

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	ทรงกลม
ได้มาตรฐาน	EN60947-5-2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
หลักการวัด	อุปนัย
ระยะทางการทำงานที่กำหนด	10 mm
ระยะการใช้งานที่มั่นใจ	8.1 mm
ปัจจัยลด	อลูมิเนียม = 0.35 - 0.5 เหล็กกล้าไร้สนิม St 18/8 = 0.6 - 1.0 ทองแดง = 0.25 - 0.45 ทองเหลือง = 0.35 - 0.5 เหล็กเซนต์ 37 = 1.0
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...70 °C
ความสามารถในการทำซ้ำ	0.2 mm
สวิตช์เอ้าท์พุท	แบบไร้สัมผัส 2 สาย
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ	ปกติ เปิด
อิสเทรีซิส	0.3 mm...1.5 mm
ความถี่สวิตช์สูงสุด DC	20 Hz
ความถี่การสลับสูงสุด AC	20 Hz
กระแสไฟขาออกสูงสุด	300 mA
แรงดันตก	6 V
กระแสโหลดขั้นต่ำ	3 mA
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร	ไม่
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	20 V...250 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	10 V...300 V
ความถี่หลัก	50 Hz...60 Hz
ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน	1.5 mA
การป้องกันชั๊วย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	2 คอร์ สายเคเบิล
ความยาวสายเคเบิล	2.5 m
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ	พีวีซี
ขนาด	M30
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อก
แรงบิดในการการขัน	5 Nm
ประเภทการติดตั้ง	ล่าง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	175 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
การแสดงสถานะการสลับ	LED สีเหลือง
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น	0 °C...70 °C
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การเลือกข้อมูลเซ็นเซอร์เพิ่มเติม	สำหรับแรงดันไฟฟ้า DC และ AC
ทางออกไฟฟ้า	แบบไร้สัมผัส 2 สาย
การออกแบบของรีจันเซ็นเซอร์	ตัวโพลีเอไมด์