

**มัลติพิน**  
**CPV10-VI-P8-M7-D**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 538814

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX)                                                                                                                             |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบ UK EX<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร                                                                                                                      |
| การอนุมัติ Ex-protection นอก EU                | EPL DB (สหราชอาณาจักร)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC EX)<br>EPL Gb (สหราชอาณาจักร)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX)                                              |
| ป้องกันการระเบิด                               | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 1 (IEC EX)<br>โซน 1 (UKEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 2 (IEC EX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 21 (IEC EX)<br>โซน 21 (UKEX)<br>โซน 22 (ATEX)<br>โซน 22 (IEC EX) |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                         | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X                                                                                                            |
| หมวด ATEX สำหรับก๊าซ                           | II 2G                                                                                                                                                                     |
| หมวด ATEX สำหรับฝุ่น                           | II 2D                                                                                                                                                                     |
| ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)               | Ex eb IIC Gb                                                                                                                                                              |
| ฝุ่นชนิดป้องกันภายนอก                          | อดีต tb IIIC Db                                                                                                                                                           |
| อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด                       | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                                                                                                                        |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                                                                                                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 290 g                                                                                                                                                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                    |
| ซีลวัสดุ                                       | NBR                                                                                                                                                                       |
| วัสดุแผ่น                                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                                                                                                                                      |