

Handling module HSW-12-AS

หมายเลขชิ้นส่วน: 540232

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จังหวะการทำงาน	15 mm...25 mm
ขนาด	12
ระยะชักเชิงเส้นสูงสุดที่มุมหมุน 90°	142/142 มม.
Z จังหวะ	80 mm...100 mm
การทำให้หมด 7	ลดเสียงรบกวนผ่านบัพเฟอร์
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เพลาคับ คู่มือเชิงเส้นพร้อมแม่แรงโรตารี ลำดับการเคลื่อนไหวที่ถูกบังคับ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ความแม่นยำการทำซ้ำตำแหน่งสิ้นสุด	+/-0.02 มม.
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	12.25 Nm
แรงตามแนวแกนสูงสุดบนเพลาคับ	18 N
Max Moment Mx	1.5 Nm
แรงบิดสูงสุด My	1.5 Nm
Max Moment Mz	1.5 Nm
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	1 kg
แรงรัศมีสูงสุดบนเพลาคับ	45 N
แรงในกระบวนการสูงสุดในทิศทาง Y	35 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2800 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง
วัสดุหุุด	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุสปริงแรงดัน	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
แผ่นฐานวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด อโนไดซ์
ผู้ถือวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด อโนไดซ์
คู่มือข้ามวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
คันโยกหมุนวัสดุ	เหล็กชุบแข็ง ขัดเงา

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แผ่นกันวัสดุ	เหล็กชุบแข็ง ชุบแข็ง
วัสดุรางเซนเซอร์	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
วัสดุเว็บ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
สกรูปรับวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง