

# แผ่นเชื่อมต่อ VABS-S4-1S-G14-B-R3

หมายเลขชิ้นส่วน: 541069

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความกว้าง                                      | 26 mm                                                                                                 |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                           | ISO 15407-2                                                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                                                                            |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ                             | ภายใน                                                                                                 |
| แรงดันใช้งาน                                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                    | 24 V                                                                                                  |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                             | 0.8 kV                                                                                                |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                             | 2 A                                                                                                   |
| ระดับมลพิษ                                     | 3                                                                                                     |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC<br>ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX)<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป    |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC<br>ตามระเบียบ UK EX<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| การอนุมัติ Ex-protection นอก EU                | EPL Gc (สหราชอาณาจักร)                                                                                |
| ป้องกันการระเบิด                               | โซน 2 (ATEX)<br>โซน 2 (UKEX)                                                                          |
| หมวด ATEX สำหรับก๊าซ                           | ครั้งที่สอง 3G                                                                                        |
| ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)               | Ex ec IIC T3 Gc X                                                                                     |
| กลุ่มการระเบิดของการประกอบ                     | เข้าใจแล้ว                                                                                            |
| สื่อปฏิบัติการ                                 | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                       |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม         | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                                                                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                     |
| แม็กซ์ การประกอบอุณหภูมิพื้นผิว                | T3                                                                                                    |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65<br>NEMA 4<br>ในสภาพการติดตั้ง                                                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -5 °C...50 °C                                                                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 302 g                                                                                                 |
| ประเภทของรัด                                   | มีรูทะลุ<br>ตามมาตรฐาน ISO 15407-2                                                                    |

| ลักษณะเฉพาะ        | มูลค่า                 |
|--------------------|------------------------|
| วัสดุหมายเหตุ      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ | อลูมิเนียมหล่อ         |