


กระบอกจก
EFSD-50-PV-M12
หมายเลขชิ้นส่วน: 2942446

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	กระบอกหยุดไฟฟ้า
ขนาด	50
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	พร้อมเซ็นเซอร์ฮอลล์
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 % ไม่ควบแน่น
ความยาวลวดทอง	17.5 mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	800 g
อัตราการหมุนสูงสุด	0.33 Hz
ประเภทของรัด	พร้อมชุดติดตั้ง
เวลาวิ่งเข้า	0.15 s
เวลาออก	0.15 s
แรงดันข้างที่อนุญาตระหว่างกระบวนการเปลี่ยน	50 N
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุหุ้ม	ปะ PA เสริมแรง
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด, ฮาร์ดอโนไดซ์
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุสกรู	เหล็กเคลือบ
การใช้พลังงานสูงสุด	2 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 15 %
ประเภทมอเตอร์	สเต็ปเปอร์มอเตอร์
ป้าย KC	เคซี อีเอ็มซี
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระดับการป้องกัน	IP40
ความยาวสายสูงสุด	30 ม.
ตัวบ่งชี้พร้อม	ไฟ LED
ตัวกระตุ้นการเชื่อมต่อไฟฟ้า, ประเภทการเชื่อมต่อ	คอนเนคเตอร์
ตัวกระตุ้นการเชื่อมต่อไฟฟ้า เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101
ตัวกระตุ้นการเชื่อมต่อไฟฟ้า จำนวนขั้ว/สายไฟ	5
การเชื่อมต่อไฟฟ้าแอมพิเออร์ ปริมาณการใช้กระแสไฟสูงสุด	1.2 A
เซ็นเซอร์เชื่อมต่อไฟฟ้า ชนิดการเชื่อมต่อ	ปลั๊ก
เซ็นเซอร์เชื่อมต่อไฟฟ้า เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101
เซ็นเซอร์เชื่อมต่อไฟฟ้า จำนวนขั้ว/สายไฟ	5
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเซ็นเซอร์, ปริมาณการใช้กระแสไฟสูงสุด	0.3 A