

# ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย NEBU-M12W8-K-2-N-LE8

หมายเลขชิ้นส่วน: 542256

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ได้มาตรฐาน                                           | EN61076-2-101                           |
| การกำหนดสาย                                          | ไม่มีที่ใส่ป้าย                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                     | 125 g                                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังค์ชั่น                        | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                        | รอบ ๆ                                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ              | กระป๋อง                                 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เติร์บสายเคเบิล                 | มุม                                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ            | M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ                   | 8                                       |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด                        | 8                                       |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด                       | ล็อคสกรู<br>หมุนได้                     |
| จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้งที่เข้ากันได้ | เข้ากันได้กับสกรูล็อกแบบหมุน/ไม่หมุน    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังค์ชั่น                        | หน้าควบคุม                              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ               | สายเคเบิล                               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ            | ปลายเปิด                                |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ                    | 8                                       |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาสายไฟขนาด                 | 8                                       |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                          | 0 V...30 V                              |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC                          | 0 V...30 V                              |
| พิกัดกระแส 40°C                                      | 2 A                                     |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                                   | 0.8 kV                                  |
| ป้องกัน                                              | ใช่                                     |
| ความยาวสายเคเบิล                                     | 2 m                                     |
| คุณสมบัติสาย                                         | ค่าเริ่มต้น                             |
| รัศมีการดัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว               | 32 mm                                   |
| รัศมีการดัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น           | 66 mm                                   |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                        | 6.3 mm                                  |
| ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล         | ±0.2 มม.                                |
| การประกอบสายเคเบิล                                   | 8 x 0.25 มม. <sup>2</sup>               |

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                            | 0.25 mm <sup>2</sup>                      |
| ปลายสาย                                         | ชุบดีบุก                                  |
| ระดับการป้องกัน                                 | IP67                                      |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน                | ในสภาพการติดตั้ง                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                  | -25 °C...80 °C                            |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น | -5 °C...80 °C                             |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)  | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป             |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)       | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ          | VDMA24364-B2-L                            |
| วัสดุหมายเหตุ                                   | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| ระดับมลพิษ                                      | 3                                         |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับของการปนเปื้อน            | ในสภาพการติดตั้ง                          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                 | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| วัสดุปลอกสาย                                    | TPE-U(PUR)                                |
| สีปลอกสาย                                       | สีเทา                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                               | TPE-U(PUR)                                |
| ลือคสกรูวัสดุ                                   | ทองเหลืองชุบโครเมียม                      |
| ซีลวัสดุ                                        | NBR                                       |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ                            | โลหะผสมทองแดงชุบทอง                       |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ                               | PP                                        |