



# ชุดปรับคุณภาพอากาศ MSB6-1/2:C3J1F3-WP

หมายเลขชิ้นส่วน: 542270

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | 6                                                                                                       |
| ซีรีส์                                                        | MS                                                                                                      |
| การป้องกันการดำเนินการ                                        | ปั๊มลิ้น<br>สามารถล๊อคด้วยอุปกรณ์เสริม                                                                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | แนวตั้ง +/- 5°                                                                                          |
| กรองความบริสุทธิ์                                             | 40 µm                                                                                                   |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                                          | หมุนด้วยมือ                                                                                             |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | โมดูลสาขา<br>วาล์วเปิด-ปิด<br>ตัวควบคุมตัวกรองพร้อมเกจวัดแรงดัน                                         |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                                             | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>พร้อมการชดเชยแรงดันในช่วงแรก<br>ด้วยการระบายอากาศรอง<br>ด้วยพฤติกรรมกระแสวิกกลับ |
| ป้องกันถ้วย                                                   | ตะแกรงพลาสติกป้องกัน                                                                                    |
| ระดับความดัน                                                  | ด้วยเครื่องวัดความดัน                                                                                   |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0.8 bar...18 bar                                                                                        |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                                              | 0.5 bar...12 bar                                                                                        |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 4500 l/min                                                                                              |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย                                            |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                       |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -10 °C...60 °C                                                                                          |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                            | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                                                  |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                          |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                                                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                                                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 2000 g                                                                                                  |
| ประเภทของรัด                                                  | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                                                                       |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G1/2                                                                                                    |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G1/2                                                                                                    |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                 |
|-------------------|------------------------|
| ข้อต่อลม 3        | G1/2                   |
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ         |
| เปลือกวัสดุ       | PC                     |