

สายเชื่อมต่อ NEBS-M12G12-KS-5-LE12

หมายเลขชิ้นส่วน: 3058614

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การกำหนดสาย	พร้อมตัวยึดป้าย
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	492 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	เต้ารับตรง M12x1 12 พิน รหัส A
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ปลายเปิด 12 สาย
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	1.5 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.8 kV
ป้องกัน	ใช่
ความยาวสายเคเบิล	5 m
คุณสมบัติสาย	ชั้นพื้นฐาน
เส้นเงื่อนไขการทดสอบ	แรงดัน: ตามมาตรฐาน Festo
รัศมีการโค้งงอของสายเคเบิลขั้นต่ำ	85 mm
รัศมีการดัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว	42.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	8.5 mm
ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	±0.2 มม.
การประกอบสายเคเบิล	12 x 0.14mm ²
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.14 mm ²
รหัสสีฉนวนลวด	พิน 1 = สีน้ำตาล พิน 10 = สีม่วง ขา 11 = เทา/ชมพู พิน 12 = แดง/น้ำเงิน พิน 2 = สีน้ำเงิน พิน 3 = สีขาว พิน 4 = สีเขียว พิน 5 = สีชมพู พิน 6 = สีเหลือง พิน 7 = สีดำ พิน 8 = สีเทา พิน 9 = สีแดง
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...80 °C
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุ่น	-25 °C...80 °C

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
วัสดุปลอกสาย	TPE-U(PUR)
สีปลอกสาย	สีดำ
วัสดุเนื้อยางนิยมน	สังกะสีหล่อ
ซิลิโคน	NBR
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิกเกิลและชุบทอง