


# ขอฟต์สตาร์ทวาล์ว MS6N-DE-1/4-10V24

หมายเลขชิ้นส่วน: 542572

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                                                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                             |
| แมนนวลเทส                                                     | Detenting<br>คล้า                                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตำแหน่งลูกสูบ                                                          |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                                                |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | นำร่อง                                                                 |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ                                            | ภายใน                                                                  |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                                             |
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 2/2                                                                    |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                                        | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                                      |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 4 bar...10 bar                                                         |
| ค่าข                                                          | 0.54                                                                   |
| ค่า C                                                         | 11.22 l/sbar                                                           |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 2700 l/min                                                             |
| รอบการทำงาน                                                   | 100%                                                                   |
| ลักษณะขดลวด                                                   | 24VDC: 1.8W                                                            |
| อนุญาต                                                        | c UL - ได้รับการยอมรับ (OL)                                            |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                            | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                 |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...50 °C                                                         |
| ระดับการป้องกัน                                               | IP65                                                                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...50 °C                                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 680 g                                                                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                                             | รูปร่าง C<br>ปลั๊ก<br>ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803<br>ดีไซน์สี่เหลี่ยม |
| การแสดงสถานะสัญญาณ                                            | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                                      |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ประเภทของรัด      | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| ข้อต่อลม 1        | 1/4 NPT                                         |
| ข้อต่อลม 2        | 1/4 NPT                                         |
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| ซีลวัสดุ          | NBR                                             |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ                                  |