

**กระบอกคู่**  
**DPZ-16-40-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 32688

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                               | มูลค่า                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ระยะจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักบรรทุกไปยังแผ่นแอก xs           | 0 mm                                           |
| อับ                                                       | 40 mm                                          |
| ช่วง/ความยาวตำแหน่งปลายที่ปรับได้                         | 10 mm                                          |
| Øลูกสูบ                                                   | 16mm                                           |
| ชุดขับเคลื่อนโหมดการทำงาน                                 | แอก                                            |
| การทำให้หมด ๗                                             | แหวน/แผ่นกันกระแทกที่ยึดทั้งสองด้าน            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                         | ตามต้องการ                                     |
| แนะนำ                                                     | คู่มือการเลือก                                 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                   | แนะนำ                                          |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                         | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| แรงดันใช้งาน                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar              |
| ฟังก์ชัน                                                  | การแสดงคู่                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                            | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                    | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                           | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                    | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                            | -20 °C...80 °C                                 |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                             | 0.15 Nm                                        |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดขึ้นอยู่กับจังหวะที่ระยะทางที่กำหนด xs | 13 N                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ        | 180 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) สว่างหน้า         | 242 N                                          |
| การเชื่อมต่อทางเลือก                                      | ดูรูปสินค้า                                    |
| พอร์ทลม                                                   | M5                                             |
| วัสดุหุ้ม                                                 | โลหะผสมอลูมิเนียมยัด                           |
| ซีลวัสดุ                                                  | NBR                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                         | โลหะผสมอลูมิเนียมยัด                           |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                                           | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |