

**ปลั๊กชอกเกต**  
**MSSD-V**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 33295

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทของรีด                                   | บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M3                                                                     |
| ปลั๊กไฟ                                        | ทำมุม                                                                                                |
| หมายเหตุเกี่ยวกับตัวรับเคเบิล                  | รอกเปิดประทุน 180°                                                                                   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                                                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 18 g                                                                                                 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                              | 3 พิน<br>กระป๋อง<br>ทำมุมได้<br>รูปร่าง B<br>ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803<br>การออกแบบสี่เหลี่ยม MSV |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                  | สี่เหลี่ยม                                                                                           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ        | กระป๋อง                                                                                              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ตัวรับสายเคเบิล           | มุม                                                                                                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ             | 3                                                                                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2                            | ขั้วสกรู                                                                                             |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                    | 0 V...250 V                                                                                          |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC                    | 0 V...250 V                                                                                          |
| ฟิวส์กระแสที่ 40°C                             | 16 A                                                                                                 |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน                       | ปัจจุบัน                                                                                             |
| ขั้วต่อสายเคเบิล                               | Pg9                                                                                                  |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                  | 6 mm...8 mm                                                                                          |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                           | 1.5 mm²                                                                                              |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65                                                                                                 |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน               | ในสภาพการติดตั้ง                                                                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -25 °C...90 °C                                                                                       |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                   |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)        | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร<br>ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                                                                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | Polymer                                                                                              |
| ที่อยู่อาศัยสี                                 | สีดำ                                                                                                 |

|             |        |
|-------------|--------|
| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
| ซีลวัสดุ    | NBR    |