



**แผ่นควบคุม**  
**VABF-S3-2-R3C2-C-6**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 543528

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ความกว้าง                              | 18 mm                                                 |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                   | ISO 15407-1                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                            |
| การวางซ้อนแนวตั้งแบบนิวเมติก           | เครื่องปรับความดันสำหรับ 4                            |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                      | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>ด้วยการระบายอากาศตรง           |
| เกจวัดความดันเสริม                     | เป็นไปได้                                             |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                       | 0.2 MPa...0.6 MPa<br>2 bar...6 bar<br>29 psi...87 psi |
| แรงดันขาเข้า 1                         | 0.5 bar...10 bar                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65<br>NEMA 4                                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 245 g                                                 |
| ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง     | บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ<br>บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น        |
| เกจวัดแรงดันการเชื่อมต่อ               | พร้อมคลิปหนีบ                                         |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                |
| แผงควบคุมวัสดุ                         | PA                                                    |
| ตัวเรือนตัวควบคุมวัสดุ                 | อลูมิเนียมหล่อ                                        |