

กระบอกมาตรฐาน DSBC-63-125-D3-PPSA-N3

หมายเลขชิ้นส่วน: 3657820

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| อับ | 125 mm |
| Øลูกสูบ | 63mm |
| เกลียวก้านลูกสูบ | M16x1.5 |
| การทำให้หมด ๑ | ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ได้มาตรฐาน | ISO15552 |
| ปลายก้านลูกสูบ | เกลียวนอก |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | ลูกสูบ ก้านลูกสูบ หลอดโปรไฟล์ |
| การตรวจจับตำแหน่ง | สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด |
| ตัวแปร | ก้านลูกสูบด้านเดียว |
| แรงดันใช้งาน | 0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar |
| ฟังก์ชัน | การแสดงคู่ |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...80 °C |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด | 1.3 J |
| ความยาวลวดทอง | 22 mm |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 1682 N |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า | 1870 N |
| การเคลื่อนที่มวล | 743 g |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม. | 430 g |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม. | 25 g |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 2923 g |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม. | 1774 g |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม. | 92 g |
| ประเภทของรัด | ด้วยเกลียวใน พร้อมอุปกรณ์เสริม ทางเลือก: |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| พอร์ทัลม | G3/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุหุ้ม | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป, เคลือบสาร |
| ซีลลูกสูบวัสดุ | TPE-U (PU) |
| วัสดุลูกสูบ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |
| ก้านลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| วัสดุวิปเปอร์ซีลของก้านลูกสูบ | TPE-U (PU) |
| ซีลบัฟเฟอร์วัสดุ | TPE-U (PU) |
| วัสดุบัฟเฟอร์ลูกสูบ | ปอม |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวเรียบ |
| วัสดุनीอต | เหล็กกล้าไนซ์ |
| วัสดุของที่ปิดหน้าฝนก้านลูกสูบ | TPE-E |
| วัสดุแบริง | คอมโพสิตโลหะโพลิเมอร์ |
| สกรูปลอกคอวัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |