

โซลินอยด์วาล์ว
VZWM-L-M22C-G34-F5-R1
หมายเลขชิ้นส่วน: 546165

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ไดอะแฟรมวาล์ว เซอร์โวควบคุม
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ยื่นเด่นกว่า
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	G3/4
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	โซลินอยด์คอยล์ ชนิด MH..., สามารถสังคยล์เป็นอุปกรณ์เสริมได้
ความกว้างปกติ	25 mm
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 ปิด monostable
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
ปานกลาง	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย น้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง
สื่อของเหลวแรงดันปานกลาง	0.5 bar...6 bar
ตัวกลางก๊าซความดันปานกลาง	0.5 bar...10 bar
ความแตกต่างของความดัน	0.5 bar
ประเภทการกระตุ้น	น้ำร้อน
ความหนืดสูงสุด	22 mm ² /s
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
ตัวกลางของเหลวอุณหภูมิปานกลาง	5 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
กระแสKv	8.5 m ³ /h
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	10000 l/min
สลับเวลาเปิด	15 ms
สลับเวลากับสื่อของเหลว	420 ms

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เปลี่ยนเวลาปิด	12 ms
เวลาตอบสนอง "off" จากตัวกลางที่เป็นของเหลว	950 ms
ค่าช	0.5
ค่า C	39 l/sbar
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุที่อยู่อาศัย	หล่อสแตนเลส
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	1.4581
ซีลวัสดุ	NBR
ท่อสมอวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1200 g
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	สู่กฎข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงดันของสหราชอาณาจักร
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
แรงบิดขั้นแน่นสูงสุดของฝาครอบสกรู	30 Nm
เกลียวต่อแรงบิดสูงสุด	200 Nm
ขันทอร์คคอยล์ขั้นให้แน่นสูงสุด	2 Nm