

เซอร์โวมอเตอร์ EMME-AS-60-MK-LS-AMXB

หมายเลขชิ้นส่วน: 4267579

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...40 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 90 %
ได้มาตรฐาน	IEC 60034
ชั้นป้องกันฉนวน	F
ระดับการออกแบบตามมาตรฐาน EN 60034-1	S1
ระดับการป้องกัน	IP21
การออกแบบของเพลากฎแรงบิด	DIN 6885 A 5 x 5 x 22
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไฟฟ้า	ปลั๊ก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	360 V
แรงดันไฟฟ้า DC	360 V
ประเภทสวิตช์เชิงโซลัน	ติดตัวด้านใน
จำนวนคู่ขั้ว	3
แรงบิดคอก	1.5 Nm
พิกัดแรงบิด	1.2 Nm
แรงบิดสูงสุด	6 Nm
ความเร็วการหมุนปกติ	3000 rpm
ความเร็วการหมุนสูงสุด	4925 rpm
จัดอันดับเครื่องยนต์กำลัง	380 W
กระแสไฟหยุดนิ่งต่อเนื่อง	1.8 A
กระแสมอเตอร์ปกติ	1.5 A

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กระแสสูงสุด	7.2 A
ค่าคงที่มอเตอร์	0.8 Nm/A
เฟสเฟสคงที่แรงดัน	51.7 mV/min
ความต้านทานขดลวดเฟสต่อเฟส	9.8 Ohm
ตัวเหนี่ยวนำขดลวดเฟสต่อเฟส	16.8 mH
โมเมนต์เอาท์พุทรวมของความเฉื่อย	0.512 kgcm ²
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2200 g
โหลดเพลลาแกนที่อนุญาต	54 N
โหลดเพลารัศมีที่อนุญาต	270 N
เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์	ตัวเข้ารหัสความปลอดภัยหลายรอบอย่างแน่นนอน
อินเทอร์เฟซตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์	HIPERFACE®
หลักการวัดเซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์	ออปติคัล
Rotor position sensor, sinusoidal/cosinusoidal periods per revolution	128
ความละเอียดของตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์โดยทั่วไป	15 bit
ความแม่นยำเชิงมุมของเซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์ทั่วไป	20 arcmin
แรงบิดในพยางค์เบรก	2 Nm
เบรก DC แรงดันใช้งาน	24 V
ค่าพลังงานของเบรก	11 W
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของเบรก	0.086 kgcm ²
วงจรสวิตชิง,เบรกมือ	5 ล้านการทำงานที่ไม่ได้ใช้งาน (ไม่มีงานเสียดลี)
ระดับความสมบูรณ์ของความปลอดภัย (SIL) ส่วนประกอบย่อย	SIL 2 เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์ SILCL 2 ตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์
ระดับประสิทธิภาพ (PL) ส่วนประกอบย่อย	หมวด 3 ระดับประสิทธิภาพ d เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งโรเตอร์
PFHd ส่วนประกอบบางส่วน	เครื่องเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์ 1.3 x 10E-8
อายุการใช้งาน Tm, ส่วนประกอบชิ้นส่วน	20 ปี เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์
MTTF ส่วนประกอบย่อย	538 ปี ถือเบรก
MTTFd ส่วนประกอบย่อย	874 ปี, เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์