



# โซลินอยด์วาล์ว

## CPVSC1-M1LH-J-T-Q4

หมายเลขชิ้นส่วน: 547317

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 5/2 bistable                                                             |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                                                    |
| ขนาดวาล์ว                                                     | 10 mm                                                                    |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 170 l/min                                                                |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                                    | QS-4                                                                     |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 24V DC<br>-0.09 MPa...0.7 MPa<br>-0.9 bar...7 bar                        |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวเลื่อนลูกสูบ                                                          |
| ระดับการป้องกัน                                               | IP40                                                                     |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คันเร่งไม่ได้                                                            |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                               |
| แมนนวลทดสอบ                                                   | Detenting<br>คล้ำ                                                        |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | นำร่อง                                                                   |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ                                            | ภายนอก                                                                   |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                                               |
| ทับซ้อนกัน                                                    | ความคุ้มครองที่ดี                                                        |
| การแสดงสถานะสัญญาณ                                            | ไฟ LED                                                                   |
| ไฟลัดความดัน                                                  | 0.3 MPa...0.7 MPa<br>3 bar...7 bar                                       |
| เปลี่ยนเวลา                                                   | 8 ms                                                                     |
| ลักษณะขดลวด                                                   | 24 V DC: 1.0 W                                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                            |
| ความเหนียว                                                    | การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6  |
| กันกระแทก                                                     | การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B2-L                                                           |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -5 °C...50 °C                                                            |

| ลักษณะเฉพาะ                       | มูลค่า                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| อุณหภูมิโดยรอบ                    | -5 °C...50 °C          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                  | 56.5 g                 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                 | 2 พิน<br>ปลั๊ก         |
| ประเภทของรัด                      | มีรูทะลุ               |
| การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84 | กลุ่มล่า               |
| ข้อต่อลม 1                        | สายสามัญ               |
| ข้อต่อลม 2                        | QS-4                   |
| การเชื่อมต่อด้วยลม 3/5 รวมกัน     | ท่อร่วม                |
| ข้อต่อลม 4                        | QS-4                   |
| วัสดุหมายเหตุ                     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซีลวัสดุ                          | NBR                    |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                 | อลูมิเนียมหล่อ         |