



# Semi-rotary drive DSM-32-270-P-A-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 547582

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                       | มูลค่า                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาด                                              | 32                                             |
| มุมลดทอน                                          | 1.4 deg                                        |
| ช่วงการปรับมุมหมุน                                | 0 deg...270 deg                                |
| มุมหมุน                                           | 0 deg...270 deg                                |
| การทำให้หมด ๑                                     | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                 | ตามต้องการ                                     |
| ปรับละเอียด                                       | -6 deg                                         |
| ฟังก์ชัน                                          | การแสดงคู่                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                           | ปีกหมุน                                        |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                 | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| แรงดันใช้งาน                                      | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar           |
| ความถี่การแกว่งสูงสุดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 2 Hz                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                                    | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                   | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ            | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| คลาสคลีนรูม                                       | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                    | -10 °C...60 °C                                 |
| แรงตามแนวแกนสูงสุด                                | 75 N                                           |
| แรงรัศมีสูงสุด                                    | 200 N                                          |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)        | 10 Nm                                          |
| โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย                  | 0.025 kgm <sup>2</sup>                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                  | 1425 g                                         |
| ประเภทของรัด                                      | ด้วยเกลียวใน                                   |
| พอร์ทลม                                           | G1/8                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| เพลาชัฟว์วัสดุ                                    | เหล็ก<br>ชุบนิกเกิล                            |
| ซีลวัสดุ                                          | TPE-U (PU)                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                 | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |