


# คาทริกเครื่องกำเนิดสุญญากาศ

VN-07-H

หมายเลขชิ้นส่วน: 547695

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลาवाल               | 0.7 mm                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| ลักษณะอิเล็กทรอนิกส์                   | ค่าเริ่มต้น<br>ความดันลบสูง                    |
| แรงดันใช้งาน                           | 1 bar...8 bar                                  |
| แรงดันใช้งานสูงสุด สุญญากาศ            | 4.4 bar                                        |
| สุญญากาศสูงสุด                         | 92 %                                           |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | 6 bar                                          |
| ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ   | 16.2 l/min                                     |
| เวลาเต็มอากาศที่แรงดันใช้งานที่ระบุ    | 1.67 s                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่สามารถทำน้ำมันได้                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | 0 °C...60 °C                                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1.65 g                                         |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                                            |
| วัสดุของหัวจับ                         | ปอม                                            |
| วัสดุหัวฉีด                            | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |