



เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VN-14-L-T4-PI4-VI5-RO2

หมายเลขชิ้นส่วน: 547708

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลาवाल	1.4 mm
กว้าง	18 mm
ประเภทของตัวเก็บเสียง	เปิดใจ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ลักษณะอีเจ็คเตอร์	อัตราการดูดสูง ค่าเริ่มต้น
ฟังก์ชันบูรณาการ	ท่อไอเสียเปิด
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัว T
แรงดันใช้งานสำหรับการไหลของปริมาณการดูดสูงสุด	8 bar
แรงดันใช้งาน	1 bar...8 bar
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	6 bar
ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ	90 l/min
เวลาเต็มอากาศที่แรงดันใช้งานที่ระบุ	0.25 s
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...60 °C
ระดับความดันเสียงที่แรงดันใช้งานที่ระบุ	77 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	40 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม
ข้อต่อลม 1	G1/8
ข้อต่อลม 3	ท่อไอเสียเปิด
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G1/4
วัสดุเกลียวเชื่อมต่อ	อะลูมิเนียมอัลลอย ซุปเปอร์โนไดซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุของหัวจับ	ปอม
วัสดุที่อยู่อาศัย	POM เสริมแรง

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุเก็บเสียง	อลูมิเนียมหล่อ POM โฟม PU
วัสดุหัวฉีด	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด