


**บอลวาล์ว**  
**VZBE-11/4-T-63-F-3L-F05-V15V15**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 4834293

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | บอลวาล์ว 3 ทาง<br>L เปื่อ                                                                    |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | เครื่องจักร                                                                                  |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                                                   |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย                                                                                |
| ข้อต่อแบบเข้ามุม                                              | 1 1/4 NPT                                                                                    |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                                        | ทิศทางสล๊อต = ทิศทางการไหล                                                                   |
| รูปแบบการเจาะหน้าแปลน                                         | F05                                                                                          |
| ภายใน                                                         | 25 mm                                                                                        |
| ขนาดที่กำหนดDN                                                | 32                                                                                           |
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 3/2                                                                                          |
| ทิศทางการไหล                                                  | ย้อนกลับได้                                                                                  |
| ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN                                       | 63                                                                                           |
| แรงบิดเบรกอะแดปเตอร์ที่วาล์วแรงดันระบุความแตกต่างของแรงดัน PN | 33 Nm                                                                                        |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                                          | ASME B1.20.1<br>ISO 5211                                                                     |
| ปานกลาง                                                       | ไอน้ำ<br>อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---]<br>ก๊าซเฉื่อย<br>น้ำ<br>ของเหลวที่เป็นกลาง |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -20 °C...200 °C                                                                              |
| กระแส Kv ประเภท L                                             | 37 m³/h                                                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364 โซน III                                                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | หล่อสแตนเลส                                                                                  |
| ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ                                          | 1.4408                                                                                       |
| วัสดุซีลที่นั่ง                                               | PTFE                                                                                         |
| ซีลวัสดุ                                                      | ไฟเบอร์                                                                                      |

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ลูกบอลวัสดุ                                    | หล่อสแตนเลส                                                    |
| วัสดุลูกบอลหมายเลข                             | 1.4408                                                         |
| เพลาวัด                                        | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                    |
| เพลามีหมายเลขวัสดุ                             | 1.4401                                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 2212 g                                                         |
| อนุญาต                                         | CRN                                                            |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป                            |
| ป้องกันการระเบิด                               | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ                   |