



# ตารางการจัดทำดัชนีแบบหมุน

**DHTG-140-12-A**

หมายเลขชิ้นส่วน: 548091

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 140                                                                 |
| แผ่นขนาน                               | 0.04 mm                                                             |
| แผ่นหมด                                | 0.02 mm                                                             |
| แผ่นศูนย์กลาง                          | 0.02 mm                                                             |
| ความสามารถในการทำซ้ำของมุมหมุน         | 0.03 deg                                                            |
| การทำให้หมด ๆ                          | ใช้คอปทรงแข็ง ปรับระดับได้                                          |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                          |
| ฟังก์ชัน                               | การแสดงคู่                                                          |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | เฟืองคลัช<br>เฟืองและตัวขับเฟือง<br>ลำดับการเคลื่อนไหวกึ่งถูกบังคับ |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย                                               |
| สเปสซิง                                | 12                                                                  |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                       |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                      |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -20 °C...80 °C                                                      |
| ระดับความดันเสียง                      | 70 dB(A)                                                            |
| ระดับการป้องกัน                        | IP54                                                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 5 °C...60 °C                                                        |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 3000 kgcm <sup>2</sup>                                              |
| แรงในแนวแกนคงที่สูงสุด                 | 4000 N                                                              |
| แมกซ์ โมเมนต์เอียงคงที่                | 300 Nm                                                              |
| แรงรัศมีสถิตสูงสุด                     | 6000 N                                                              |
| แมกซ์ โมเมนต์สัมผัสคงที่               | 200 Nm                                                              |

| ลักษณะเฉพาะ                                | มูลค่า                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 18.1 Nm                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                           | 10000 g                |
| ประเภทของรัด                               | มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง |
| พอร์ทลม                                    | เกลียวด้านใน G1/8      |
| แผ่นวัสดุ                                  | เหล็กกล้าไนซ์          |
| วัสดุหมายเหตุ                              | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุหุ้ม                                  | เหล็กกล้าไนซ์          |
| วัสดุหุ้ม                                  | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด   |
| ซีลวัสดุ                                   | NBR<br>TPE-U (PU)      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด   |