กระบอกกลม
DSNU-1 1/4"- -P-A-S2

หมายเลขชิ้นส่วน: 548516



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	0.4 in...20 in
Øลูกสูบ	1 1/4"
เกลียวก้านลูกสูบ	3/8-24 UNF-2A
ขึนอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 6431
การทำให้หมาด ๆ	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทังสองด้าน
ตำแหน่งการติดตัง	ตามต้องการ
ปลายก้านลูกสูบ	เกลียวนอก
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ตัวแปร	ผ่านก้านลูกสูบ
แรงดันใช้งาน	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สือปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกียวกับสือปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-4 °F...176 °F
พลังงานกระแทกในตำแหน่งสินสุด	0.295 ft-lbf
แรงตามทฤษฎีที 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ	83 lbf
แรงตามทฤษฎีที 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า	96.5 lbf
ย้ายมวลทีจังหวะ 0 มม.	4.27 oz
น้ำหนักเพิมเติมต่อระยะชัก 10 มม.	0.317 oz
ประเภทของรัด	พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ทลม	1/8 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง