


# Linear drive DLGF-KF-20-200-PPSA

หมายเลขชิ้นส่วน: 5074940

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                | 200 mm                                         |
| Øลูกสูบ                                            | 20 มม.                                         |
| การทำให้หมด ๗                                      | ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                     |
| แนะนำ                                              | คู่มือลูกหมุนเวียน                             |
| หลักการส่งกลับบ้าน                                 | ตำแหน่งการล๊อค (สล๊อต)                         |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar             |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | 0 °C...60 °C                                   |
| ความยาวลดทอน                                       | 9.6 mm                                         |
| แมกซ์ ฟอร์ซ Fy                                     | 600 N                                          |
| แรงสูงสุด -Fz (ไปทางไดรฟ์)                         | 700 N                                          |
| แรงสูงสุด +Fz (ห่างจากไดรฟ์)                       | 400 N                                          |
| Max Moment Mx                                      | 5.4 Nm                                         |
| แรงบิดสูงสุด My                                    | 15 Nm                                          |
| Max Moment Mz                                      | 15 Nm                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 188 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 188 N                                          |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 470 g                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 1724 g                                         |
| การเชื่อมต่อทางเลือก                               | ดูรูปสินค้า                                    |
| ประเภทของรัด                                       | การแนบโดยตรงผ่านรูเจาะ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม    |
| พอร์ทลม                                            | M5                                             |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                  |
|-------------------|-----------------------------------------|
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS<br>ปราศจากทองแดง |
| วัสดุหุ้ม         | หล่ออลูมิเนียมเคลือบ                    |
| ซีลวัสดุ          | NBR<br>TPE-U (PU)                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมอนไดซ์                        |