


**สายมอเตอร์**  
**NEBM-SM12G8-E-20-Q5-LE6**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 5105619

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| การกำหนดสาย                                     | ไม่มีสีใส่ป้าย                          |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 ฟังก์ชัน                    | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                   | รอบ ๆ                                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ         | ปลั๊ก                                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เต้ารับสายเคเบิล           | แค่                                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ       | M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ              | 8                                       |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด                   | 6                                       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ฟังก์ชัน                    | หน้าควบคุม                              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ          | สายเคเบิล                               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ       | ปลายเปิด                                |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ               | 6                                       |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาสายไฟขนาด            | 6                                       |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                     | 0 V...72 V                              |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                             | 24 V                                    |
| ป้องกัน                                         | ใช่                                     |
| ความยาวสายเคเบิล                                | 20 m                                    |
| คุณสมบัติสาย                                    | เหมาะสำหรับโซฟลิ่งงาน                   |
| รัศมีการดัด, การเดินติดตั้งสายแบบยืดหยุ่น       | 62 mm                                   |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                   | 6.2 mm                                  |
| การประกอบสายเคเบิล                              | 6 x 0.34 มม. <sup>2</sup>               |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                            | 0.34 mm <sup>2</sup>                    |
| ปลายสาย                                         | ปลอกโลหะ                                |
| ระดับการป้องกัน                                 | IP65                                    |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน                | ในสภาพการติดตั้ง                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                  | -40 °C...80 °C                          |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น | -5 °C...80 °C                           |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)  | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป           |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)         | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร        |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ          | VDMA24364-B2-L                          |

| ลักษณะเฉพาะ   | มูลค่า                 |
|---------------|------------------------|
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุปลอกสาย  | TPE-U(PUR)             |
| สีปลอกสาย     | สีเทา                  |