

โซลินอยด์คอยล์ MH-2-110VAC-PA

หมายเลขชิ้นส่วน: 549907

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ไม่มี
เวลาหุบขั้นต่ำ	12 ms
รอบการทำงาน	100%
ตัวประกอบกำลัง $\cos \{\phi\}$	0.7
ลักษณะขดลวด	110VAC: 14.0VA
ความผันผวนของความถี่ที่อนุญาต	+/- 10 %
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP65
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	IP00 ไม่มีช่องเสียบอุปกรณ์
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...50 °C
ขันสกรูแรงบิดสูงสุด	2 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	150 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อก
วัสดุของโซลินอยด์คอยล์	เทอรโมเซต ทองแดง เหล็ก
วัสดุที่ติดเคียว	ทองแดง